


**PR**

# HKK-Aqua(アクア)ローラチェーン 受注製作品



耐蝕性を高める二重のコーティングで、優れた耐水性を発揮するチェーンです。  
 六価クロムをはじめ特定有害物質を一切使用しない環境に優しい製品で、RoHS指令にも対応しています。

チェーン No.	ピン形式	ピッチ A	ローラ径 (最大) B	内リンク 内巾(最小) W	リンクプレート			ピン			初セット 長さ L3
					巾 (最大) H	巾 (最大) h	厚さ T	径 (最大) D	長さ L1	長さ L2	
HKK 35 AQ	RP	9.525	★5.08	4.78	8.9	7.6	1.25	3.59	6.0	6.9	13.8
HKK 40 AQ	RP	12.7	7.95	7.95	11.8	10.3	1.5	3.97	8.3	9.6	18.2
HKK 50 AQ	RP	15.875	10.16	9.53	14.7	12.7	2.0	5.09	10.2	11.8	22.1
HKK 60 AQ	RP	19.05	11.91	12.7	17.6	15.2	2.4	5.96	12.8	14.1	28.9
HKK 80 AQ	RP/CP	25.40	15.88	15.88	23.4	20.2	3.2	7.94	16.4	19.1	36.7
HKK 100 AQ	RP/CP	31.75	19.05	19.05	29.3	25.3	4.0	9.54	19.7	23.3	44.4
HKK 120 AQ	RP/CP	38.10	22.23	25.40	35.1	30.3	4.8	11.11	24.8	28.6	56.3
HKK 140 AQ	RP/CP	44.45	25.40	25.40	40.9	35.3	5.6	12.71	27.0	31.3	60.7
HKK 160 AQ	RP/CP	50.8	28.58	31.75	46.7	40.3	6.4	14.29	32.2	36.5	71.4
HKK 180 AQ	RP/CP	57.15	35.7	35.7	52.5	45.3	7.1	17.46	36.3	42.1	81.0
HKK 200 AQ	RP/CP	63.5	39.68	38.1	59.5	51.5	8.0	19.85	39.3	47.7	91.0
HKK 240 AQ	RP/CP	76.2	47.63	47.63	70.3	60.3	9.5	23.81	48.2	55.9	108.2

チェーン No.	ピン形式	平均 引張強さ kN(kgf)	最大 許容張力 kN(kgf)	概略重量 kg/m	ユニット リンク数	HKK35 AQ はローラのないプッシュチェーンです。★印はプッシュ径を表しています。
HKK 35 AQ	RP	10.8 ( 1,100)	2.5 ( 250)	0.34	320	ジョイントピンの形式は、HKK35~60 AQ がクリップ止め、HKK80~180が割ピン止め、HKK200~240はSピン止めになります。
HKK 40 AQ	RP	19.1 ( 1,950)	4.2 ( 425)	0.60	240	
HKK 50 AQ	RP	31.9 ( 3,250)	7.2 ( 735)	1.01	192	
HKK 60 AQ	RP	43.1 ( 4,400)	10.7 ( 1,090)	1.46	160	
HKK 80 AQ	RP/CP	78.5 ( 8,000)	19.1 ( 1,950)	2.52	120	HKK40 AQ 以上のチェーンは、2列製品の対応も可能です。
HKK 100 AQ	RP/CP	117.7 ( 12,000)	29.4 ( 3,000)	3.91	96	
HKK 120 AQ	RP/CP	166.7 ( 17,000)	39.5 ( 4,030)	5.76	80	
HKK 140 AQ	RP/CP	215.7 ( 22,000)	52.3 ( 5,340)	7.41	68	
HKK 160 AQ	RP/CP	274.6 ( 28,000)	69.0 ( 7,040)	9.79	60	
HKK 180 AQ	RP/CP	353.0 ( 36,000)	79.0 ( 8,060)	13.39	54	
HKK 200 AQ	RP/CP	451.1 ( 46,000)	93.0 ( 9,490)	16.93	48	
HKK 240 AQ	RP/CP	676.7 ( 69,000)	129.0 ( 13,150)	23.64	40	



\*ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。

ご案内



\*本チェーンは耐蝕性に富んだピン・プッシュを組み込んだチェーンです。  
 錆の発生を完全に無くしたチェーンではありませんので、錆をきらう場合はステンレスチェーンをご使用ください。

ご注意

